



Izvlakač s dva kraka i brzim podešavanjem, uski krakovi izvlakača, tip: 1



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	880450 1
GTIN	4021176756221
Razred artikla	83U

Opis

Izvedba:

S veoma uskim krakovima izvlakača.

Upotreba:

Najprikladnije za uske međuprostore i općenito mjesta s otežanim pristupom.

Tehnički opis

Snaga	2,5 t
Stezni raspon unutarnji	70 - 140 mm
Dubina stezanja do	100 mm
Stezni raspon vanjski	30 - 90 mm
Broj kukica	2
maskimalan okretni moment	35 Nm
Vanjski šesterokut	17 mm
Težina	1,27 kg

Vrsta proizvoda

Izvlakač s dva kraka