



Izvlakač s dva kraka, tip: 10



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	880930 10
GTIN	4021176923784
Razred artikla	83U

Opis

Izvedba:

S okretnim krakovima za skidanje (za vanjsko i unutarnje izvlačenje), čvrstim poprečnim nosačem i snažnim vretenom. Željeni stezni raspon podešava se jednostavnim pomicanjem krakova za izvlačenje.

Upotreba:

Izvlakač s brzim namještanjem steznog raspona za zupčanike, ležajeve, ploče itd.

Stezni raspon vanjski: 120 mm

Stezni raspon unutarnji: 55 - 105 mm

Dubina stezanja do: 100 mm

Snaga: 2 t

Tehnički opis

Dubina stezanja do	100 mm
Snaga	2 t
Stezni raspon unutarnji	55 - 105 mm
Stezni raspon vanjski	120 mm

Broj kukica	2
Vanjski šesterokut	17 mm
Težina	1,255 kg
Vrsta proizvoda	Izvlakač s dva kraka