

**Izvlakač s dva kraka i brzim podešavanjem, uski krakovi izvlakača, tip: 10****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	880450 10
GTIN	4021176756306
Razred artikla	83U

**Opis****Izvedba:**

S veoma uskim krakovima izvlakača.

**Upotreba:**

Najprikladnije za uske međuprostore i općenito mjesta s otežanim pristupom.

**Tehnički opis**

Stezni raspon unutarnji	70 - 180 mm
Snaga	2,5 t
Dubina stezanja do	100 mm
Stezni raspon vanjski	30 - 120 mm
Vanjski šesterokut	17 mm
maskimalan okretni moment	35 Nm
Broj kukica	2
Težina	1,42 kg

Vrsta proizvoda

Izvlakač s dva kraka