



Izvlakač s dva kraka, tip: 2



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	880930 2
GTIN	4021176923791
Razred artikla	83U

Opis

Izvedba:

S okretnim krakovima za skidanje (za vanjsko i unutarnje izvlačenje), čvrstim poprečnim nosačem i snažnim vretenom. Željeni stezni raspon podešava se jednostavnim pomicanjem krakova za izvlačenje.

Upotreba:

Izvlakač s brzim namještanjem steznog raspona za zupčanike, ležajeve, ploče itd.

Stezni raspon vanjski: 160 mm

Stezni raspon unutarnji: 80 - 170 mm

Dubina stezanja do: 150 mm

Snaga: 5 t

Tehnički opis

Dubina stezanja do	150 mm
Snaga	5 t
Stezni raspon vanjski	160 mm
Stezni raspon unutarnji	80 - 170 mm

Vanjski šesterokut	19 mm
Broj kukica	2
Težina	2,46 kg
Vrsta proizvoda	Izvlakač s dva kraka