



Niske cipele, crna/narančasta VX 7500, S3 XB, EU veličina cipela: 43



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 092671 43 |
| GTIN | 4044348509395 |
| Razred artikla | 09C |

Opis

Izvedba:

Zaštitna cipela VARIO FLEX PRO sa SECURE VARIO® amortizacijom pete i VARIO Multiflex® tehnologijom.

- **Gornji dio od vrlo glatke kože.**
- **Prozračna funkcionalna podstava.**
- **Zatvoreni jezik.**
- **Vanjski potplat Perbunan Dynamics (otporan na temperature do oko 220 °C).**
- **Povećana zaštita vrha.**
- **Unutarnji potplat od prave kože.**
- **Udobni uložak za stopalo ERGO-SOFT ESD.**
- **Zaštita od elektrostatičkog pražnjenja (ESD).**

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Napomena:

Normalna izvedba NB pod br. 092670.

elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Razred zaštite: S3

Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju: Aluminij

Ponašanje đona kod kontaktne topline (točka taljenja đona): Preko 200 °C

Izolacija od hladnoće: do -20 °C

Standard: Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191

Osobina: Vario® ublažavanje

Tehnički opis

| | |
|--|---|
| Standard | Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191 |
| Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju | Aluminij |
| Razred zaštite | S3 |
| Izolacija od hladnoće | do -20 °C |
| EU veličina obuće | 43 |
| Ponašanje đona kod kontaktne topline (točka taljenja đona) | Preko 200 °C |
| Boja | crno / narandžasto |
| Osobina | Vario® ublažavanje |
| Spol | Muškarci |
| elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD |
| Vrsta proizvoda | Zaštitna polucipela |