



## Izvlakač s dva kraka i brzim podešavanjem, uski krakovi izvlakača, tip: 2



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	880450 2
GTIN	4021176756481
Razred artikla	83U

### Opis

**Izvedba:**

S veoma uskim krakovima izvlakača.

**Upotreba:**

Najprikladnije za uske međuprostore i općenito mjesta s otežanim pristupom.

### Tehnički opis

Dubina stezanja do	150 mm
Stezni raspon vanjski	40 - 160 mm
Snaga	5 t
Stezni raspon unutarnji	100 - 220 mm
Broj kukica	2
maskimalan okretni moment	120 Nm
Vanjski šesterokut	22 mm
Težina	3,04 kg

Vrsta proizvoda

Izvlakač s dva kraka