

Garant**Cleaningpoint prazan, Tip: M****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	987101 M
GTIN	4045197977588
Razred artikla	91M

Opis**Izvedba:**

Korpus otporan protiv savijanja od čeličnog lima. Srednja stijenka s □ 9×9 mm u rasteru od 37 mm. 4 zakretna kotačića (Ø 100 mm) sa zaustavnom kočnicom i 2 velike pomične ručice s Haptoprene prevlakom osiguravaju dobar položaj i sigurno rukovanje.

Lakiranje:

Dvobojno, **presvučeno prahom**, srebrna boja u kombinaciji s antracitom RAL 7016.

Hoffmann raster rupicastog zida: 9×9 mm

Visina: 1850 mm

širina: 725 mm

Dubina: 634 mm

Dubina korpusa: 524 mm

Korisna visina: 1650 mm

Korisna širina: 720 mm

Tehnički opis

Dubina korpusa	524 mm
širina	725 mm

Korisna visina	1650 mm
Visina	1850 mm
Dubina	634 mm
Težina	65 kg
Korisna širina	720 mm
Tip	M
Hoffmann raster rupicastog zida	9×9 mm
Vrsta proizvoda	Odjel za čišćenje