

**Garant****Cleaningpoint prazan, Tip: S****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	987101 S
GTIN	4045197977571
Razred artikla	91M

**Opis****Izvedba:**

Korpus otporan protiv savijanja od čeličnog lima. Srednja stijenka s □ 9×9 mm u rasteru od 37 mm.

**Lakiranje:**

Dvobojno, **presvučeno prahom**, srebrna boja u kombinaciji s antracitom RAL 7016.

Hoffmann raster rupicastog zida: 9×9 mm

Visina: 1700 mm

širina: 725 mm

Dubina: 634 mm

Dubina korpusa: 524 mm

Korisna visina: 1650 mm

Korisna širina: 720 mm

**Tehnički opis**

Korisna širina	720 mm
Dubina	634 mm
Visina	1700 mm

Dubina korpusa	524 mm
Tip	S
Korisna visina	1650 mm
Težina	63 kg
širina	725 mm
Hoffmann raster rupicastog zida	9×9 mm
Vrsta proizvoda	Odjel za čišćenje