



## Izvlakač s dva kraka, tip: 20



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	880930 20
GTIN	4021176923807
Razred artikla	83U

### Opis

#### Izvedba:

S okretnim krakovima za skidanje <B>(za vanjsko i unutarnje izvlačenje),</B> čvrstim poprečnim nosačem i snažnim vretenom. Željeni stezni raspon podešava se jednostavnim pomicanjem krakova za izvlačenje.

#### Upotreba:

Izvlakač s brzim namještanjem steznog raspona za zupčanike, ležajeve, ploče itd.

Stezni raspon vanjski: 200 mm

Stezni raspon unutarnji: 90 - 215 mm

Dubina stezanja do: 175 mm

Snaga: 4 t

### Tehnički opis

Stezni raspon unutarnji	90 - 215 mm
Stezni raspon vanjski	200 mm
Snaga	4 t
Dubina stezanja do	175 mm

Vanjski šesterokut	19 mm
Broj kukica	2
Težina	2,645 kg
Vrsta proizvoda	Izvlakač s dva kraka