



Izvlakač s dva kraka i brzim podešavanjem, uski krakovi izvlakača, tip: 20



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	880450 20
GTIN	4021176756559
Razred artikla	83U

Opis

Izvedba:

S veoma uskim krakovima izvlakača.

Upotreba:

Najprikladnije za uske međuprostore i općenito mjesta s otežanim pristupom.

Tehnički opis

Stezni raspon unutarnji	100 - 260 mm
Snaga	5 t
Dubina stezanja do	150 mm
Stezni raspon vanjski	40 - 200 mm
Broj kukica	2
maskimalan okretni moment	120 Nm
Vanjski šesterokut	22 mm
Težina	3,3 kg

Vrsta proizvoda

Izvlakač s dva kraka