



Samocentrirajući izvlačač s dva kraka, tip: 1



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	881000 1
GTIN	4021176016028
Razred artikla	83U

Opis

Izvedba:

Vrlo praktična izvedba s **namještanjem steznog raspona preko zgloba**. Pri okretanju vretena krakovi izvlačača obuhvate dio koji treba skinuti silom koja se automatski povećava. Krak izvlačača od kvalitetnog čelika.

Stezni raspon vanjski: 12 - 100 mm

Dubina stezanja do: 100 mm

Snaga: 3 t

Tehnički opis

Snaga	3 t
Stezni raspon vanjski	12 - 100 mm
Dubina stezanja do	100 mm
maskimalan okretni moment	50 Nm
Broj kukica	2
Vanjski šesterokut	13 mm

Težina	0,525 kg
samocentrirajući	da
Vrsta proizvoda	Izvlakač s dva kraka