



## Izvlakač s dva kraka, tip: 3



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	880930 3
GTIN	4021176923814
Razred artikla	83U

### Opis

#### Izvedba:

S okretnim krakovima za skidanje <B>(za vanjsko i unutarnje izvlačenje),</B> čvrstim poprečnim nosačem i snažnim vretenom. Željeni stezni raspon podešava se jednostavnim pomicanjem krakova za izvlačenje.

#### Upotreba:

Izvlakač s brzim namještanjem steznog raspona za zupčanike, ležajeve, ploče itd.

Stezni raspon vanjski: 250 mm

Stezni raspon unutarnji: 95 - 265 mm

Dubina stezanja do: 200 mm

Snaga: 6 t

### Tehnički opis

Stezni raspon unutarnji	95 - 265 mm
Snaga	6 t
Dubina stezanja do	200 mm
Stezni raspon vanjski	250 mm

Vanjski šesterokut	22 mm
Broj kukica	2
Težina	4,88 kg
Vrsta proizvoda	Izvlakač s dva kraka