

Honeywell**Par rukavica Polytril™, veličina rukavice: 8****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	094370 8
GTIN	3603835500041
Razred artikla	09A

Opis**Izvedba:**

Polytril™. Rukavice s nitrilnom prevlakom za rukovanje manjim dijelovima u masnom, vlažnom i onečišćenom području.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Udobnost	vrlo dobro
Toplinska zaštita	ne postoji
Prozračnost	dobro
Veličina rukavice	8
Bez DMF-a	ne
Mokro prianjanje	dobro

Oznaka proizvođača	Polytril
Materijal prevlake	Nitril
Osjećaj dodira	dobro
Uljni hvat	vrlo dobro
Seriya	Polytril™
Kategorija zaštite	Kategorija II
Vrsta rukavica	Višenamjenske rukavice
Standardna odjeća	Oeko-Tex Standard 100
Sadržaj	10
Funkcija rukavice	Bez DMF-a
Funkcija rukavice	Pogodno za kožu osoba s alergijama
EN 388	4121X
Materijal nosača	Poliamid
Prevlaka	Nitril
Varijanta presvlake	Dlan
Područje primjene	Svestranost
Duljina	220 - 260 mm
Boja	bijela / siva
Težina	36-50 g
Tehnologija pletenja	13G
Primjena	višekratno
Razred zaštite od porezotina	1
Vrsta proizvoda	Višenamjenske rukavice