

**Kutna brusilica GWS, tip: 9-125S****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	077109 9-125S
GTIN	3165140923118
Razred artikla	03C

Opis**Izvedba:**

Praktična kompaktna kutna brusilica s uskim promjerom drške.

- **Snažan motor od 900 W za brzi radni napredak, visok stupanj opterećenja, dugi vijek trajanja.**
- **S elektronskom regulacijom broja okretaja, idealno za npr. obradu nehrđajućeg čelika.**

Dio isporuke:

Uključuje zaštitni poklopac siguran od zakretanja, set stezaljki, dodatnu ručicu.

Tehnički opis

Prihvat snaga	900 W
maksimalna dubina razdvajanja	34 mm
Oznaka proizvođača	GWS 9-125 S
maksimalne vibracije prema EN	6 m/s ²
maksimalni Ø diska	125 mm
Posebnost	Elektronika za regulaciju broja okretaja
Težina	1,9 kg
Blokada pokretanja	da
Raspon broja okretaja	2800 - 11000 min ⁻¹

Opskrba energijom

Mrežni pogon

Vrsta proizvoda

Kutna brusilica