

**Radne cipele, crne 36728, O2, EU veličina cipela: 40****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	092960 40
GTIN	4042035779793
Razred artikla	06F

Opis**Izvedba:**

Radne cipele iz UNI6 serije.

- **Završni materijal od prozračnog tekstila, crne boje.**
- **Prozračni uložak sa Silver Point.**
- **Izmjenjivi Soft Comfort uložak.**
- **Soft-PU/TPU vanjski potplat, protuklizni.**
- **Vodootporne.**
- **Sanitized® obrađeno.**

Standard:

EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Razred zaštite: O2

Standard: Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191

Tehnički opis

Standard	Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
EU veličina obuće	40
Boja	crna

Razred zaštite	O2
Spol	Muškarci
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Vrsta proizvoda	Polucipela