



## Momentni odvijač s digitalnim prikazom, prihvat izmjenjivih oštrica, maks. stezni moment: 200cNm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	659912 200
GTIN	7610733276233
Razred artikla	63D

### Opis

#### Izvedba:

**Čvrsta drška** s elastomernim omotačem ugodnim za kožu omogućuje jednostavan prijenos potrebnog okretnog momenta, čak i s **vlažnim ili masnim rukama**. Nakon postizanja postavljenog okretnog momenta, odvijač se čujno i osjetno odvaja te je ponovno spreman za uporabu. Moment otpuštanja veći je od dopuštenog priteznog momenta (zaštita od preopterećenja).

Podešavanje zakretnog momenta **bez alata** povlačenjem i okretanjem kapice. Prikaz podešene vrijednosti zakretnog momenta vidljiv je preko prozorčića (**digitalni prikaz na kraju drške**).

Ugrađena elektronika sa NFC sučeljem. Baterija koju može zamijeniti kupac (baterija CR 1/3 N, 3 V). **Mjerne jedinice:** Nm, lbfft. Za **prihvat izmjenjivih noževa od 6 mm** (br. 659920 – 659928).

#### Upotreba:

Za kontrolirano vijčano spajanje pri propisanom momentu.

#### Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta sukladno DIN EN ISO 6789.

### Tehnički opis

Područje okretnog momenta	0,4 - 2 Nm
Područje okretnog momenta	40 - 200 cNm
maskimalan okretni moment	200 cNm
Prikaz	digitalno

odgovarajuće izmjenjive oštrice	6 mm
Točnost mjerenja momenta	±6 %
Razlučivost	2 cNm
Očitavanje	cNm
Očitavanje	lbf·in
Standard	DIN EN ISO 6789
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	namjestivi
Težina	97 g
Priključak	izmjenjiva oštrica
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	digitalni, podesivi
Ukupna duljina L	126 mm
Odziv	aktivirajući
Princip aktiviranja	mehanička klizna spojka
Mjerni postupak	Zakretni moment
Kalibriranje	O1
Smjer momenta	Pritezanje udesno
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Protokoliranje podataka	ne
Mjerna tehnika	mehaničko
Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	haptičko
Oznaka proizvođača	DigiTorque V2
Vrsta proizvoda	Moment odvijač

## Usluge

Kalibriranje Momentni odvijač maks. stezni moment  
0,04-20 Nm

020200 0,04-20