



Momentni odvijač s digitalnim prikazom, priхват izmjenjivih oštrica, maks. stezni moment: 500cNm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	659912 500
GTIN	7610733288915
Razred artikla	63D

Opis

Izvedba:

Čvrsta drška s elastomernim omotačem ugodnim za kožu omogućuje jednostavan prijenos potrebnog okretnog momenta, čak i s **vlažnim ili masnim rukama**. Nakon postizanja postavljenog okretnog momenta, odvijač se čujno i osjetno odvaja te je ponovno spreman za uporabu. Moment otpuštanja veći je od dopuštenog priteznog momenta (zaštita od preopterećenja).

Podešavanje zakretnog momenta **bez alata** povlačenjem i okretanjem kapice. Prikaz podešene vrijednosti zakretnog momenta vidljiv je preko prozorčića (**digitalni prikaz na kraju drške**).

Ugrađena elektronika sa NFC sučeljem. Baterija koju može zamijeniti kupac (baterija CR 1/3 N, 3 V). **Mjerne jedinice:** Nm, lbfft. Za **priхват izmjenjivih noževa od 6 mm** (br. 659920 – 659928).

Upotreba:

Za kontrolirano vijčano spajanje pri propisanom momentu.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta sukladno DIN EN ISO 6789.

Tehnički opis

Točnost mjerenja momenta	±6 %
odgovarajuće izmjenjive oštrice	6 mm
Područje okretnog momenta	100 - 500 cNm
Prikaz	digitalno

maskimalan okretni moment	500 cNm
Razlučivost	5 cNm
Područje okretnog momenta	1 - 5 Nm
Princip aktiviranja	mehanička klizna spojka
Očitavanje	Nm
Očitavanje	lbfft
Odziv	aktivirajući
Standard	DIN EN ISO 6789
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	namjestivi
Ukupna duljina L	126 mm
Mjerni postupak	Zakretni moment
Težina	101 g
Priključak	izmjenjiva oštrica
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	digitalni, podesivi
Kalibriranje	O1
Smjer momenta	Pritezanje udesno
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Protokoliranje podataka	ne
Mjerna tehnika	mehaničko
Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	haptičko
Oznaka proizvođača	DigiTorque V2
Vrsta proizvoda	Moment odvijač

Usluge

Kalibriranje Momentni odvijač maks. stezni moment
0,04-20 Nm

020200 0,04-20