



Momentni odvijač s digitalnim prikazom, prihvat izmjenjivih oštrica, maks. stezni moment: 1600cNm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	659912 1600
GTIN	7610733288922
Razred artikla	63D

Opis

Izvedba:

Čvrsta drška s elastomernim omotačem ugodnim za kožu omogućuje jednostavan prijenos potrebnog okretnog momenta, čak i s **vlažnim ili masnim rukama**. Nakon postizanja postavljenog okretnog momenta, odvijač se čujno i osjetno odvaja te je ponovno spreman za uporabu. Moment otpuštanja veći je od dopuštenog priteznog momenta (zaštita od preopterećenja).

Podešavanje zakretnog momenta **bez alata** povlačenjem i okretanjem kapice. Prikaz podešene vrijednosti zakretnog momenta vidljiv je preko prozorčića (**digitalni prikaz na kraju drške**).

Ugrađena elektronika sa NFC sučeljem. Baterija koju može zamijeniti kupac (baterija CR 1/3 N, 3 V). **Mjerne jedinice:** Nm, lbfft. Za **prihvat izmjenjivih noževa od 8 mm** (br. 659870 – 659884).

Upotreba:

Za kontrolirano vijčano spajanje pri propisanom momentu.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta sukladno DIN EN ISO 6789.

Tehnički opis

maskimalan okretni moment	1600 cNm
Područje okretnog momenta	3,4 - 16 Nm
Područje okretnog momenta	340 - 1600 cNm
Razlučivost	10 cNm
Točnost mjerenja momenta	±6 %
Prikaz	digitalno
odgovarajuće izmjenjive oštrice	8 mm
Ukupna duljina L	125 mm
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	namjestivi
Težina	200 g
Očitavanje	Nm
Očitavanje	lbfft
Priključak	izmjenjiva oštrica
Mjerni postupak	Zakretni moment
Odziv	aktivirajući
Standard	DIN EN ISO 6789
Princip aktiviranja	mehanička klizna spojka
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	digitalni, podesivi
Kalibriranje	O1
Smjer momenta	Pritezanje udesno
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Protokoliranje podataka	ne
Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	haptičko
Mjerna tehnika	mehaničko
Oznaka proizvođača	DigiTorque V2
Vrsta proizvoda	Moment odvijač

Usluge

Kalibriranje Momentni odvijač maks. stezni moment
0,04-20 Nm

020200 0,04-20

Pribor

Nastavak od 8 mm za Torx® Torx® profil TX30	659882 TX30
Nastavak od 8 mm 6-kutni nasadni ključ širina ključa 12 mm	659880 12
Nastavak od 8 mm 6-kut 6-kut 8 mm	659878 8
Nastavak od 8 mm za Phillips veličina 1	659870 1
Nastavak od 8 mm 6-kut 6-kut 5 mm	659878 5
Nastavak od 8 mm za Torx Plus® Torx Plus® profil 25IP	659884 25IP
Nastavak od 8 mm za Torx® Torx® profil TX25	659882 TX25
Nastavak od 8 mm 6-kut 6-kut 4 mm	659878 4
Nastavak od 8 mm 6-kutni nasadni ključ širina ključa 7 mm	659880 7
Nastavak od 8 mm za Pozidriv veličina 3	659872 3
Nastavak od 8 mm 6-kutni nasadni ključ širina ključa 13 mm	659880 13
Nastavak od 8 mm za Torx Plus® Torx Plus® profil 10IP	659884 10IP
Nastavak od 8 mm za Pozidriv veličina 2	659872 2
Nastavak od 8 mm za Torx® Torx® profil TX20	659882 TX20
Nastavak od 8 mm 6-kutni nasadni ključ širina ključa 8 mm	659880 8
Nastavak od 8 mm 6-kutni nasadni ključ širina ključa 10 mm	659880 10
Nastavak od 8 mm za Torx Plus® Torx Plus® profil 30IP	659884 30IP
Nastavak od 8 mm 6-kutni nasadni ključ širina ključa 9 mm	659880 9
Nastavak od 8 mm za Phillips veličina 2	659870 2
Nastavak od 8 mm za Torx® Torx® profil TX15	659882 TX15
Nastavak od 8 mm 6-kutni nasadni ključ širina ključa 11 mm	659880 11
Nastavak od 8 mm 6-kut 6-kut 6 mm	659878 6
Nastavak od 8 mm za Torx® Torx® profil TX45	659882 TX45
Nastavak od 8 mm 6-kutni nasadni ključ širina ključa 5,5 mm	659880 5,5

Nastavak od 8 mmza Phillips veličina 3	659870 3
Nastavak od 8 mm6-kut 6-kut 10 mm	659878 10
Nastavak od 8 mmza Torx® Torx® profil TX40	659882 TX40
Nastavak od 8 mm6-kutni nasadni ključ širina ključa 6 mm	659880 6
Nastavak od 8 mmza Torx Plus® Torx Plus® profil 20IP	659884 20IP
Nastavak od 8 mmza Torx Plus® Torx Plus® profil 15IP	659884 15IP