


Garant**Držać za unutarne tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice:
0810/06mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260032 0810/06
GTIN	4045197979001
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Veličina pločice	6 mm
Ukupna duljina L	110 mm
ISO kod držača	A0810J SCLCR/L06
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Duljina glave L_1	27 mm
Minimalni Ø prebušenja D_{min}	11 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 0602..
Stezna visina L_2	9 mm
Širina vrata L_4	8 mm
Udaljenost vrha od osi	6 mm
Ø drške D_s	10 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da

Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje od čelika

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500