


Garant**Držać za unutarne tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice:
0608/06mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260032 0608/06
GTIN	4045197978790
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 0602..
Širina vrata L_4	6 mm
Stezna visina L_2	7 mm
Veličina pločice	6 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Minimalni Ø prebušenja D_{min}	8 mm
Duljina glave L_1	21,5 mm
Udaljenost vrha od osi	4,2 mm
Ukupna duljina L	100 mm
ISO kod držača	A0608H SCLCR/L06
Ø drške D_s	8 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da

Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje od čelika

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Momentni odvijačsa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500