


Garant
**Držač za unutarne tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice:
1216/06mm**


Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|----------------|
| Broj narudžbe | 260032 1216/06 |
| GTIN | 4045197979025 |
| Razred artikla | 21T |

Tehnički opis

| | |
|--|------------------|
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 269028 7 |
| Minimalni Ø predbušenja D_{min} | 16 mm |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | CC.. 0602.. |
| Kut rezne oštrice κ | 95 stupanj |
| Veličina pločice | 6 mm |
| ISO kod držača | A1216M SCLCR/L06 |
| Stezna visina L_2 | 15 mm |
| Ukupna duljina L | 150 mm |
| Širina vrata L_4 | 12 mm |
| Udaljenost vrha od osi | 8,9 mm |
| Duljina glave L_1 | 42 mm |
| Ø drške D_s | 16 mm |
| Standard | Tvornička norma |
| Primjena | desno |
| Unutarnja dubina tokarenja do | 3×D |
| Unutarnje hlađenje | da |

| | |
|-----------------|--|
| Primjena | Uzdužno tokarenje, unutarnje |
| Vrsta proizvoda | Držač za unutarnje tokarenje od čelika |

Pribor

| | |
|---|------------|
| Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8 | 674248 TX8 |
| Momentni odvijačsa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm | 659957 500 |