


Garant
**Držač za unutarne tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice:
1012/06mm**


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260032 1012/06
GTIN	4045197979018
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Stezna visina L ₂	11 mm
Ukupna duljina L	125 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	269028 7 CC.. 0602..
Duljina glave L ₁	32,5 mm
Širina vrata L ₄	10 mm
ISO kod držača	A1012K SCLCR/L06
Minimalni Ø prebušenja D _{min}	13 mm
Veličina pločice	6 mm
Udaljenost vrha od osi	6,9 mm
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Ø drške D _s	12 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da

Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje od čelika

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Momentni odvijačsa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500