

Garant**Držač za unutarne tokarenje od čelika, lijevi, Ø drške / veličina pločice:
1216/06mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260033 1216/06
GTIN	4045197979063
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Duljina glave L_1	42 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	16 mm
Širina vrata L_4	12 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 0602..
ISO kod držača	A1216M SCLCR/L06
Veličina pločice	6 mm
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Udaljenost vrha od osi	8,9 mm
Stezna visina L_2	15 mm
Ukupna duljina L	150 mm
Ø drške D_5	16 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da

Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje od čelika

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Momentni odvijačsa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500