

Garant**Držač za unutarnje tokarenje od čelika, lijevi, Ø drške / veličina pločice:
0810/06mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260033 0810/06
GTIN	4045197979049
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Udaljenost vrha od osi	6 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 0602..
Minimalni Ø prebušenja D_{min}	11 mm
Stezna visina L_2	9 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Veličina pločice	6 mm
ISO kod držača	A0810J SCLCR/L06
Duljina glave L_1	27 mm
Širina vrata L_4	8 mm
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Ukupna duljina L	110 mm
Ø drške D_5	10 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da

Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje od čelika

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Momentni odvijačsa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500