

Garant**Držač za unutarnje tokarenje od čelika, lijevi, Ø drške / veličina pločice:
0608/06mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260033 0608/06
GTIN	4045197979032
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Udaljenost vrha od osi	4,2 mm
Ukupna duljina L	100 mm
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Duljina glave L ₁	21,5 mm
Veličina pločice	6 mm
Stezna visina L ₂	7 mm
ISO kod držača	A0608H SCLCR/L06
Minimalni Ø prebušenja D _{min}	8 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 0602..
Širina vrata L ₄	6 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Ø drške D _s	8 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da

Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje od čelika

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Momentni odvijačsa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500