

Garant

**Držač za unutarne tokarenje od čelika, lijevi, Ø drške / veličina pločice:
0810/07mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260343 0810/07
GTIN	4045197979100
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Duljina glave L_1	22,5 mm
Minimalni Ø prebušenja D_{min}	12,5 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Veličina pločice	7 mm
ISO kod držača	A0810H SDUCR/L07
Širina vrata L_4	7 mm
Stezna visina L_2	9 mm
Udaljenost vrha od osi	6,5 mm
Ukupna duljina L	100 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 0702..
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Korisna dubina T	4,4 mm
Ø drške D_5	10 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D

Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Momentni odvijačsa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500