

Garant

**Držač za unutarne tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice:
1216/07mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260342 1216/07
GTIN	4045197979094
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Širina vrata L_4	12 mm
ISO kod držača	A1216M SDUCR/L07
Veličina pločice	7 mm
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	18 mm
Kut rezne oštice κ	93 stupanj
Stezna visina L_2	15 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Udaljenost vrha od osi	11 mm
Ukupna duljina L	150 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 0702..
Duljina glave L_1	40,5 mm
Korisna dubina T	4,9 mm
Ø drške D_5	16 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D

Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Momentni odvijačsa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500