

**Garant****Držak za unutarnje tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice:  
0810/07mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260342 0810/07
GTIN	4045197979070
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Ukupna duljina L	100 mm
Stezna visina L <sub>2</sub>	9 mm
Duljina glave L <sub>1</sub>	22,5 mm
Veličina pločice	7 mm
Minimalni Ø predbušenja D <sub>min</sub>	12,5 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Širina vrata L <sub>4</sub>	7 mm
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 0702..
ISO kod držača	A0810H SDUCR/L07
Udaljenost vrha od osi	6,5 mm
Korisna dubina T	4,4 mm
Ø drške D <sub>5</sub>	10 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D

Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

---

**Pribor**

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Momentni odvijačsa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500