

**Garant**

**Držač za unutarne tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice:  
1012/07mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260342 1012/07
GTIN	4045197979087
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

ISO kod držača	A1012K SDUCR/L07
Širina vrata $L_4$	9 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 0702..
Duljina glave $L_1$	27,5 mm
Ukupna duljina $L$	125 mm
Minimalni Ø predbušenja $D_{min}$	15,5 mm
Kut rezne oštrice $\kappa$	93 stupanj
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Stezna visina $L_2$	11 mm
Udaljenost vrha od osi	9 mm
Veličina pločice	7 mm
Korisna dubina $T$	5,9 mm
Ø drške $D_5$	12 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D

Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje

---

**Pribor**

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Momentni odvijačsa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500