

Garant

**Držač za unutarnje tokarenje od čelika, lijevi, Ø drške / veličina pločice:
1012/07mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260343 1012/07
GTIN	4045197979117
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 0702..
Širina vrata L_4	9 mm
ISO kod držača	A1012K SDUCR/L07
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	15,5 mm
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Duljina glave L_1	27,5 mm
Veličina pločice	7 mm
Ukupna duljina L	125 mm
Stezna visina L_2	11 mm
Udaljenost vrha od osi	9 mm
Korisna dubina T	5,9 mm
Ø drške D_5	12 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D

Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Momentni odvijačsa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500