

**Garant****Držač za unutarnje tokarenje od čelika, lijevi, Ø drške / veličina pločice:  
1216/07mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260343 1216/07
GTIN	4045197979124
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Stezna visina L <sub>2</sub>	15 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 0702..
Minimalni Ø prebušenja D <sub>min</sub>	18 mm
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Širina vrata L <sub>4</sub>	12 mm
ISO kod držača	A1216M SDUCR/L07
Duljina glave L <sub>1</sub>	40,5 mm
Ukupna duljina L	150 mm
Veličina pločice	7 mm
Udaljenost vrha od osi	11 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Korisna dubina T	4,9 mm
Ø drške D <sub>5</sub>	16 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D

Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

---

**Pribor**

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Momentni odvijačsa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500