

Mitutoyo**Mini-procesor / pisač DP-1 VA, tip: DP1VA****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	498701 DP1VA
GTIN	4946368728476
Razred artikla	44A

Opis**Izvedba:**

Brz, tih pisač. Veliki, dobro čitljiva slova. Vremenski upravljano učitavanje mjernih vrijednosti (funkcija sata). Spremnik podataka za 9999 vrijednosti. Termopapir za ispis s dugoročnom stabilnošću. Vrlo kompaktan. Pokreće se jednim pritiskom tipke. Pogon moguć preko 6-V mrežnog priključka, akumulatora ili baterije. Funkcija Datalogger s vremenskim pečatom. Moguć je istovremeni ispis i prijenos podataka. Kompatibilan s mjernim uređajima Digimatic 2 formata.

Vrijednosti koje se mogu ispisati: Mjerne vrijednosti; vrijednosti koje su u redu / vrijednosti koje nisu u redu, broj podataka, min.- / maks. vrijednost, područje; srednja vrijednost, standardno odstupanje, broj izbačenih komada, postotna stopa izbačenih komada, indeks procesne sigurnosti, histogram, granice zahvata; naznaka datuma i sata.

Upotreba:

Registracija, ispis i statistička analiza mjernih podataka od malih mjernih sredstava s Digimatic sučeljem.

Dio isporuke:

Uključuje 1 rolu termopapira, noseći remen i mrežni element.

Dodatni pribor:

Termopapir br. 498710, nožna sklopka br. 498780. Baterija (4 komada) br. 081570 vel. LR6, baterije (4 komada) br. 081561 vel. LR6.

Tehnički opis

Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Prihvat	Digimatic-sučelje
Prihvat	RS232C sučelje
Vrsta proizvoda	Podatkovni tiskač

Pribor

Garnitura termo-regist. papira 5-dijelna za br. 498700 tip VR	498710 VR
Garnitura NiMH baterijskih ćelija, punjivih Internacionalna veličina LR6	081570 LR6
Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR6	081561 LR6
Pedala za uređaje za prijenos podataka	498780