

**Kombinacija kante za smeće i pepeljare, volumen: 40l****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	987175 40
GTIN	4031068156718
Razred artikla	96S

Opis**Izvedba:**

Kanta za smeće od pocinčanog čeličnog lima, praškasto lakirana, otporna na svjetlost i vremenske neprilike. Otvor za ubacivanje nalazi se sa sve četiri strane. Gornji element / pepeljara od perforiranog nehrđajućeg čelika služi za gašenje i zbrinjavanje cigareta.
Ladica za pepeo može se posebno prazniti. Pocinčani unutarnji spremnik može se izvaditi kroz prednja krilna vrata s mogućnosti zaključavanja. Vrata se zaključavaju pomoću četverokutnog zasuna.
4 plastične noge - prednje noge su podesive, čime se mogu izjednačiti neravnine podloge.

Standard:

Nicht brennbar nach DIN 4102, Brandschutzklasse A1.

Dio isporuke:

Uključuje ladicu za pepeo, pocinčani unutarnji spremnik, profil za pričvršćivanje na podlogu.

Lakiranje:

Korpus antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano**, gornji element od četkanog nehrđajućeg čelika.

Tehnički opis

Visina	815 mm
--------	--------

Dubina	350 mm
Volumen punjenja	40 l
širina	350 mm
Težina	25,4 kg
Volumen punjenja ladice za pepeo	5 l
Vrsta proizvoda	Pepeljara