

**Kombinacija kante za smeće i pepeljare, volumen: 90l****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	987175 90
GTIN	4031068151201
Razred artikla	96S

Opis**Izvedba:**

Kanta za smeće od pocinčanog čeličnog lima, praškasto lakirana, otporna na svjetlost i vremenske neprilike. Otvor za ubacivanje nalazi se sa sve četiri strane. Gornji element / pepeljara od perforiranog nehrđajućeg čelika služi za gašenje i zbrinjavanje cigareta.
Ladica za pepeo može se posebno prazniti. Pocinčani unutarnji spremnik može se izvaditi kroz prednja krilna vrata s mogućnosti zaključavanja. Vrata se zaključavaju pomoću četverokutnog zasuna.
4 plastične noge - prednje noge su podesive, čime se mogu izjednačiti neravnine podloge.

Standard:

Nicht brennbar nach DIN 4102, Brandschutzklasse A1.

Dio isporuke:

Uključuje ladicu za pepeo, pocinčani unutarnji spremnik, profil za pričvršćivanje na podlogu.

Lakiranje:

Korpus antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano**, gornji element od četkanog nehrđajućeg čelika.

Tehnički opis

Visina	1060 mm
--------	---------

Dubina	450 mm
širina	450 mm
Volumen punjenja	90 l
Težina	45,8 kg
Volumen punjenja ladice za pepeo	9 l
Vrsta proizvoda	Pepeljara