



Momentni odvijač bez skale, ESD, maks. stezni moment: 120cNm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	659954 120
GTIN	4013288179487
Razred artikla	63F

Opis

Izvedba:

Ručica – Kraftform za nesmetan prijenos potrebnih okretnih momenata. S brzoizmjenjivim prihvatnikom **Rapidaptor** za vijčane nastavke od 1/4 cola s drškom C 6,3 i E 6,3.

Podešavanje okretnog momenta pomoću uređaja za provjeru okretnog momenta (br. 654300 – 654460) i 6-kutnog utičnog ključa SW7 (odn. SW10 kod vel. 600). **Odvijači su tvornički podešeni na vrijednost okretnog momenata koja se najčešće koristi.**

Drška alata od provodljive plastike, **ESD prikladna.**

Funkcija:

Kod postizanja namještenog okretnog momenta izvijač se iskapča čujno i osjetno. Moment iskapčanja je neograničen.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta sukladno DIN EN ISO 6789.

Rapidaptor držač za uparivanje dostupan je u našoj internetskoj trgovini eShop (br. 675035 vel. 6,3F).

Tehnički opis

podešeni okretni moment	0,3 Nm
2 okret (360 °) odgovara	10 cNm
Točnost mjerenja momenta	±6 %
Područje okretnog momenta	30 - 120 cNm

maskimalan okretni moment	120 cNm
Područje okretnog momenta	0,3 - 1,2 Nm
Prihvat nastavaka	D6,3
Prihvat nastavaka	F 6,3
Priključak	prihvat nastavaka 1/4 cola
Ukupna duljina L	155 mm
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	prethodno podešeno
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija kratke putanje
Mjerni postupak	Zakretni moment
Standard	DIN EN ISO 6789
Očitavanje	cNm
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	bez skale za namještanje (potrebna naprava za ispitivanje)
Odziv	aktivirajući
Težina	122 g
Kalibriranje	O6
Smjer momenta	Pritezanje udesno
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Protokoliranje podataka	ne
Mjerna tehnika	mehaničko
Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	haptičko
Oznaka proizvođača	7400 ESD pre-set, 105 mm
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Čvrsto podešen okretni moment	ne
Vrsta proizvoda	Moment odvijač

Usluge

Kalibriranje i podešavanje Momentni odvijač bez skale
maks. stezni moment 0,04-20 Nm

020170 0,04-20

