

Honeywell**Par rukavica Polytril™ Top, veličina rukavice: 8****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	094440 8
GTIN	3603835500188
Razred artikla	09A

Opis**Izvedba:**

Polytril™ Top. Rukavice s **nitrilnom prevlakom preko ručnog zgloba** za teške aktivnosti u mokrom i masnom području. Zahvaljujući tamnim bojama, nisu osjetljive na onečišćenje. Posebno prikladne za montažne radove u uljnom i masnom području, radove na otvorenom u slučaju vlažnih uvjeta, u graditeljstvu.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Uljni hvat	vrlo dobro
Udobnost	dobro
Osjećaj dodira	dobro
Bez DMF-a	ne

Prozračnost	ne postoji
Oznaka proizvođača	Polytril Top
Materijal prevlake	Nitril
Toplinska zaštita	ne postoji
Veličina rukavice	8
Mokro prianjanje	vrlo dobro
Seriya	Polytril™
Vrsta rukavica	Višenamjenske rukavice
Kategorija zaštite	Kategorija II
Standardna odjeća	Oeko-Tex Standard 100
Sadržaj	10
Funkcija rukavice	Bez DMF-a
Funkcija rukavice	Pogodno za kožu osoba s alergijama
EN 388	4121X
Materijal nosača	Poliamid
Prevlaka	Nitril
Varijanta presvlake	Potpuna presvlaka
Područje primjene	Heavy Duty
Duljina	230 - 270 mm
Boja	crna
Težina	50-70 g
Tehnologija pletenja	13G
Primjena	višekratno
Razred zaštite od porezotina	1
Vrsta proizvoda	Višenamjenske rukavice