



Videoinspekcijski sustav EVOcam II s LED kutnom optikom, tip: ECO2503



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	491896 ECO2503
GTIN	2050001956842
Razred artikla	49B

Opis

Izvedba:

Digitalni Full HD mikroskop s briljantnom kvalitetom videozapisa uživo za precizno povećavanje predmeta. Moguć odabir različitih širokokutnih i preciznih objektivna koji omogućuju povećanje od 300x uz nepromjenjivu oštrinu slike.

- **Briljantne full HD videoslike (1080 p / 60 fps).**
- **Veliko optičko područje uvećanja od 30: 1 s brojnim mogućnostima uvećavanja (do 300x) i 12-struko digitalno uvećavanje.**
- **Jednostavno spremanje slika po želji na vanjski medij (USB) ili opcionalno softversko rješenje (Vifox). Integrirano sučelje USB3.**
- **Kvalitetna optika s modernom digitalnom tehnologijom.**
- **Brz i profesionalan prikaz slike za pouzdane rezultate.**
- **Integrirano LED prstenasto svjetlo u 8 točaka.**
- **Kvalitetne inačice stativa za preciznost i stabilnost.**
- **Full HD monitor od 24 cola s HDMI ulazom.**

Stolni stalak.

Upotreba:

Videoinspekcijski sustav za snimanje, reprodukciju i obradu. Velika, detaljna snimka uživo za ponovljiva ispitivanja i radi istovremenog promatranja više korisnika.

Dio isporuke:

Uključuje full HD monitor u boji od 24 cola, USB.

Dodatni pribor:

EVO Cam II upravljačka konzola br. 491898, LED osvjetljenje prohodnog svjetla, WiFi-Transmitter-Dongle i drugi objektivi (0,45 × / 1,00 ×). Pomični stol 100 ×100 mm.

Tehnički opis

Stativ	Stolni stalak
Povećavanje (x-puta) kod okomite perspektive	28 - 151
Povećavanje (x-puta) kod kose perspektive	19 - 105
Radni razmak kod vodoravnog pogleda	56,5 mm
Maksimalna rezolucija pojedinačnih snimki	1920×1080 px
Maksimalna rezolucija slike uživo	1920×1080 px
Težina	23,5 kg
Radni razmak kod kosog pogleda	35,5 mm
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta proizvoda	Sustav ispitivanja kamerom

Pribor

EVOcam II upravljačka konzola tip ECX155	491898 ECX155
--	---------------