



## Videoinspekcijski sustav EVOcam II, tip: ECO2CE1



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	491895 ECO2CE1
GTIN	2050001956835
Razred artikla	49B

### Opis

#### Izvedba:

Digitalni Full HD mikroskop s briljantnom kvalitetom videozapisa uživo za precizno povećavanje predmeta. Moguć odabir različitih širokokutnih i preciznih objektivna koji omogućuju povećanje od 300x uz nepromjenjivu oštrinu slike.

- **Briljantne full HD videoslike (1080 p / 60 fps).**
- **Veliko optičko područje uvećanja od 30: 1 s brojnim mogućnostima uvećavanja (do 300x) i 12-struko digitalno uvećavanje.**
- **Jednostavno spremanje slika po želji na vanjski medij (USB) ili opcionalno softversko rješenje (Vifox). Integrirano sučelje USB3.**
- **Kvalitetna optika s modernom digitalnom tehnologijom.**
- **Brz i profesionalan prikaz slike za pouzdane rezultate.**
- **Integrirano LED prstenasto svjetlo u 8 točaka.**
- **Kvalitetne inačice stativa za preciznost i stabilnost.**
- **Full HD monitor od 24 cola s HDMI ulazom.**

Varijabilni zglobni krak.

#### Upotreba:

Videoinspekcijski sustav za snimanje, reprodukciju i obradu. Velika, detaljna snimka uživo za ponovljiva ispitivanja i radi istovremenog promatranja više korisnika.

#### Dio isporuke:

Uključuje full HD monitor u boji od 24 cola, USB.

Objektiv 0,62x.

**Dodatni pribor:**

EVO Cam II upravljačka konzola br. 491898, LED osvjetljenje prohodnog svjetla, WiFi-Transmitter-Dongle i drugi objektiv (0,45 x / 1,00 x). Objektiv (4 diopt / 5 diopt).

**Tehnički opis**

Maksimalna rezolucija slike uživo	1920×1080 px
Ø objektiva	55 mm
Stativ	Zglobna ručica
Radni razmak	106 mm
Povećavanje (x-puta)	3,1 - 93
Maksimalna rezolucija pojedinačnih snimki	1920×1080 px
Težina	10 kg
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta proizvoda	Sustav ispitivanja kamerom

**Pribor**

EVOCam II upravljačka konzola tip ECX155	491898 ECX155
--	---------------