



## Videoinspekcijski sustav EVOCam II, tip: ECO2502



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	491895 ECO2502
GTIN	2050001956828
Razred artikla	49B

### Opis

#### Izvedba:

Digitalni Full HD mikroskop s briljantnom kvalitetom videozapisa uživo za precizno povećavanje predmeta. Moguć odabir različitih širokokutnih i preciznih objektivna koji omogućuju povećanje od 300x uz nepromjenjivu oštrinu slike.

- **Briljantne full HD videoslike (1080 p / 60 fps).**
- **Veliko optičko područje uvećanja od 30: 1 s brojnim mogućnostima uvećavanja (do 300x) i 12-struko digitalno uvećavanje.**
- **Jednostavno spremanje slika po želji na vanjski medij (USB) ili opcionalno softversko rješenje (Vifox). Integrirano sučelje USB3.**
- **Kvalitetna optika s modernom digitalnom tehnologijom.**
- **Brz i profesionalan prikaz slike za pouzdane rezultate.**
- **Integrirano LED prstenasto svjetlo u 8 točaka.**
- **Kvalitetne inačice stativa za preciznost i stabilnost.**
- **Full HD monitor od 24 cola s HDMI ulazom.**

Stalak s više osovina (bez osnovne ploče), modul za fokusiranje.

#### Upotreba:

Videoinspekcijski sustav za snimanje, reprodukciju i obradu. Velika, detaljna snimka uživo za ponovljiva ispitivanja i radi istovremenog promatranja više korisnika.

#### Dio isporuke:

Uključuje full HD monitor u boji od 24 cola, USB.

Objektiv 0,62x.

#### Dodatni pribor:

EVO Cam II upravljačka konzola br. 491898, LED osvjetljenje prohodnog svjetla, WiFi-Transmitter-Dongle i drugi objektivi (0,45 × / 1,00 ×). Objektivi (4 diopt / 5 diopt).  
Osnovna ploča br. 491889.

## Tehnički opis

Stativ	Stativ sa stupom
Maksimalna rezolucija pojedinačnih snimki	1920×1080 px
Ø objektiva	55 mm
Maksimalna rezolucija slike uživo	1920×1080 px
Težina	35 kg
Radni razmak	106 mm
Povećavanje (x-puta)	3,1 - 93
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta proizvoda	Sustav ispitivanja kamerom

## Pribor

Osnovna ploča za stativ	491889
EVOCam II upravljačka konzola tip ECX155	491898 ECX155