

INNOVATEST

**Uređaj za ispitivanje tvrdoće Mikro-Vickers, tip: 401****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe

495081 401

GTIN

Razred artikla

49G

**Opis****Izvedba:**

Odabir sile za ispitivanje vrši se pomoću upravljačkog panela, a tijek ispitivanja odvija se automatski. **Izračun tvrdoće** vrši se direktno pomoću elektronskog mjernog mikroskopa. 4 objektivna s povećanjem do 600 puta. Modularna konstrukcija omogućuje naknadnu nadogradnju do u potpunosti automatskog sustava. Potpuno automatska glava za do 6 položaja (4 objektivna + 2 glave za penetriranje).

**Standard:**

EN ISO 6507, EN ISO 6506, EN ISO 4545 und ASTM E-384.

**Dio isporuke:**

Osnovna oprema spremna za korištenje: dijamantna piramida 136° uključujući ASTM. Certifikat ISO testa i ambalaža za transport.

Ručno namještanje stola s hodom 25×25 mm, objektivni s povećanjem 10 x i 50 x.

**Napomena:**

**Isporuka se posebno naplaćuje.** Moguća opcionalna DAkkS kalibracija na mjestu postavljanja. Izvedba s ugrađenim računalom i dodatnim dijelovima pribora i uređajima za ispitivanje tvrdoće na upit.

**Tehnički opis**

integrirani pisač	da
Duljina	525 mm
Prihvat	USB
Postupak ispitivanja	Vickers-Makro / Knoop
Rukovanje	motorizirano
Prikaz	Zaslon osjetljiv na dodir od 6,5 cola
maksimalna širina uzoraka	170 mm
Težina	75 kg
Glavno opterećenje ispitna snaga	0,01 - 2 kg
Očitavanje	0,1 HV
Visina	688 mm
širina	323 mm
Opskrba energijom	220-240V / 50Hz
Prikaz vrijednosti tvrdoće	5 broj digita
maksimalna visina uzoraka	125 mm
Opskrba energijom	Mrežni pogon
integrirani elektronski mjerni mikroskop	da
Povećavanje do (x-puta)	600
Broj objektiva	4
Kalibriranje	Cijena na upit
Vrsta proizvoda	Uređaj za ispitivanje tvrdoće