

● INNOVATEST®

**Uređaj za ispitivanje tvrdoće Rockwell FENIX, tip: 200AR****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	495071 200AR
GTIN	2050001957252
Razred artikla	49G

**Opis****Izvedba:**

Uređaji za ispitivanje tvrdoće po Rockwell-u, vrlo visoke preciznosti. Kruti okvir uređaja i za upotrebu u radionici. Podizanje ispitnog tereta putem sustava za utovar tereta. Nije potrebno napajanje električnom energijom.

**Standard:**

DIN EN ISO 6508 i ASTM E-18

**Dio isporuke:**

Ploča za usporedbu tvrdoće HRC s rešetkom. Osnovna oprema spremna za rad: Rockwell konus 120°, stol za odlaganje, ravni Ø = 60 mm. Uključujući ambalažu za transport.

**Napomena:**

Isporuka će se obračunati zasebno. Za kalibriranje od potrebnih faza i postupaka opterećenja obratite se stručnom savjetniku. Daljnji pribor kao podloge za prizmu na upit.

**Tehnički opis**

Predopterećenje ispitna snaga	10 kg
širina	270 mm
Opskrba energijom	100 – 240 V / 50-60 Hz / 3A

Težina	122 kg
Očitavanje	1 HR
Glavno opterećenje ispitna snaga	60, 100, 150 kg
Prikaz	Analogni mjerni sat
maksimalna visina uzoraka	260 mm
Rockwell skale	A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V
Duljina	550 mm
Postupak ispitivanja	Rockwell
maksimalna širina uzoraka	150 mm
Rukovanje	ručno
Visina	765 mm
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Kalibriranje	Cijena na upit
Vrsta proizvoda	Uređaj za ispitivanje tvrdoće