

● INNOVATEST®

Uređaj za ispitivanje tvrdoće Rockwell FENIX, tip: 200ACL**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	495071 200ACL
GTIN	2050001957245
Razred artikla	49G

Opis**Izvedba:**

Uređaji za ispitivanje tvrdoće po Rockwell-u, vrlo visoke preciznosti. Kruti okvir uređaja i za upotrebu u radionici. Djelovanje ispitnog opterećenja u zatvorenom regulacijskom krugu (**stanica opterećenja, Closed-Loop-System**).

Standard:

DIN EN ISO 6508 i ASTM E-18

Dio isporuke:

Ploča za usporedbu tvrdoće HRC s rešetkom. Osnovna oprema spremna za rad: Rockwell konus 120°, stol za odlaganje, ravni Ø = 60 mm. Uključujući ambalažu za transport.

Napomena:

Isporuka će se obračunati zasebno. Za kalibriranje od potrebnih faza i postupaka opterećenja obratite se stručnom savjetniku. Daljnji pribor kao podloge za prizmu na upit.

Tehnički opis

Rockwell skale	A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V
Težina	104 kg
Visina	765 mm

Glavno opterećenje ispitna snaga	60, 100, 150 kg
Opskrba energijom	100 – 240 V / 50-60 Hz / 3A
Očitavanje	1 HR
širina	270 mm
maksimalna visina uzoraka	260 mm
Predopterećenje ispitna snaga	10 kg
maksimalna širina uzoraka	150 mm
Duljina	555 mm
Rukovanje	motorizirano
Postupak ispitivanja	Rockwell
Prikaz	Analogni mjerni sat
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Kalibriranje	Cijena na upit
Vrsta proizvoda	Uređaj za ispitivanje tvrdoće