



NC visokotlačna stega - NC8, tip: 125LX



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	360405 125LX
GTIN	2050002046986
Razred artikla	34A

Opis

Izvedba:

Male dimenzije: Optimalan odnos steznog raspona / ukupne duljine. Željeniu silu stezanja moguće je odabrati unaprijed, **bez alata: 11 stupnjeva: širina čeljusti 90 mm, 4 stupnja: širina čeljusti 125 / 160 / 200 mm.** Posebno kruto osnovno tijelo od GJS-60, **gornja i donja strana brušene, točnost uparivanja 0,02 mm.**

Karakteristike: Potpuno oklopljeno i nitrirano vreteno, za minimalno održavanje!

- Povećana radna sigurnost.
- Optimalna zaštita od odvojenih čestica.
- Minimalna potreba za čišćenjem.

Upotreba:

Moguća horizontalna ili bočna primjena, **obzirom da su bočne površine brušene s preciznošću od -0,05 mm.**

Dio isporuke:

Uključujući 2 stupnjevane čeljusti (standard), 1 ručica, 4 stezne vilice.

Dodatni pribor:

- Stezni vijak br. 360025 - 25 M10.
- Adapterska ploča za brzu promjenu čeljusti Xtric br. 361293 i 361294 vel.125.
- Adapterske ploče br. 361297 i 361298 vel. 125
- Prednje čeljusti br. 361140 – 361151.

Napomena:

- Dimenzija / sučelje čeljusti NC 8 identično kao Allmatic TC/LC.
- NC 8 (br. 360405) zamjenjuje proizvode LC (br. 360500) i TC (br. 360400).
- Veličine 125 MX i 125 LX isporučuju se s čeljustima br. 361295 125 i br. 361296 125.

Tehnički opis

Kod boje za odgovarajući pribor	NC8
t	144 mm
Težina	43 kg
m	278 mm
Poprečni utor n H7	20 mm
Maksimalna sila stezanja do	40 kN
Tip	125
Područje stezanja b	0 - 314 mm
Visina čeljusti h	39,5 mm
Duljina osnovnog tijela a	530 mm
Visina osnovnog tijela c -0,02	100 mm
Uzdužni utor l H7	20 mm
Stezni raspon d	87 - 445 mm
r ±0,015	216 mm
Izvedba	Stezni sistem s nultom točkom
Ukupna duljina	615 mm
Širina kraka B ₁ -0,05	126 mm
Broj navoja za graničnik obradka	7
Serijski broj	NC8
Vrsta proizvoda	Strojni škripac

Pribor

Set za čišćenje navoja tip 125	360822 125
Stupnjevana čeljust pomična za širinu čeljusti 125 mm	361295 125
Stupnjevana čeljust fiksna za širinu čeljusti 125 mm	361296 125