

simatool
smart tools

Garnitura za dosjedanje ležajeva u plastičnom koferu



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	884000
GTIN	2050001004338
Razred artikla	86H

Opis

Izvedba:

Lagani, ali ipak robustan aluminijski udarni rukavac u kombinaciji s 33 prstena iznimno otporna na udarce za vanjski Ø ležaja od 26 – 110 mm odn. unutarjni Ø od 10 – 50 mm. Mekani čekić s najlonskim umetcima.

Isporuka u plastičnom kovčegu.

Na prvi pogled:

- **Za istovremeno montiranje ležajeva na osovinu, u kućište ili na osovinu i kućište istovremeno.**
- **Unutarjni i vanjski promjeri udarnih prstenova precizno su usklađeni s dimenzijama valjkastih ležajeva.**
- **Materijal otporan na udarce za dugi vijek trajanja prstenova za udarce i udarnih čahura.**
- **Udarni prsteni pritišću se na prirubnice tako da se udarni prsteni ne mogu samostalno otpustiti.**
- **Prikladno i za montažu spojki, brtvi, remenica itd.**
- **Prikladno za 222 različitih veličina valjkastih ležajeva.**
- **Alat za postavljanje simatool Fitting Tool FT-P idealan je dodatak za rad s prešama i silama montaže do 5 tona.**
- **Brza, precizna i sigurna montaža ležajeva i brtvi.**
- **Potporni prsteni jasno su označeni za brz i jednostavan odabir.**
- **Sve komponente uređaja iz kućište dostupne su kao rezervni dijelovi.**

- **Valjkasti ležajevi imaju značajno dulji vijek trajanja kod ispravne montaže.**
- **Zahvaljujući posebnom DC adapteru za FT-P, C-prsteni za simatool FT 33 također se mogu koristiti na prešama.**

Upotreba:

Brza, precizna i sigurna ugradnja (valjnih) ležajeva pomoću **ravnomjernog prijenosa sile** na ležaj. Prikladno i za ugradnju puškica, brtvenih prst. i remenica.

Sadržaj:

3 udarna tuljca, Ø 25; 40; 60 mm.

1 garnitura udarnih prstenova unutarnji Ø 10 mm (vanjski Ø 26; 30; 35 mm)

1 garnitura udarnih prstenova unutarnji Ø 12 mm (vanjski Ø 28; 32; 37 mm)

1 garnitura udarnih prstenova unutarnji Ø 15 mm (vanjski Ø 32; 35; 42 mm)

1 garnitura udarnih prstenova unutarnji Ø 17 mm (vanjski Ø 35; 40; 47 mm)

1 garnitura udarnih prstenova unutarnji Ø 20 mm (vanjski Ø 42; 47; 52 mm)

1 garnitura udarnih prstenova unutarnji Ø 25 mm (vanjski Ø 47; 52; 62 mm)

1 garnitura udarnih prstenova unutarnji Ø 30 mm (vanjski Ø 55; 62; 72 mm)

1 garnitura udarnih prstenova unutarnji Ø 35 mm (vanjski Ø 62; 72; 80 mm)

1 garnitura udarnih prstenova unutarnji Ø 40 mm (vanjski Ø 68; 80; 90 mm)

1 garnitura udarnih prstenova unutarnji Ø 45 mm (vanjski Ø 75; 85; 100 mm)

1 garnitura udarnih prstenova unutarnji Ø 50 mm (vanjski Ø 80; 90; 110 mm).

Zamjenski dio:

Rezervni udarni prstenovi br. 884005.

Tehnički opis

Vrsta proizvoda

Alat za izvlačenje

Pribor

Zamjenski udarni prsten Unutarnji/vanjski Ø A10/26 mm	884005 A10/26
Zamjenski udarni prsten Unutarnji/vanjski Ø A10/30 mm	884005 A10/30
Zamjenski udarni prsten Unutarnji/vanjski Ø A10/35 mm	884005 A10/35
Zamjenski udarni prsten Unutarnji/vanjski Ø A12/28 mm	884005 A12/28

Zamjenski udarni prsten Unutarnji/vanjski Ø A12/32 mm	884005 A12/32
Zamjenski udarni prsten Unutarnji/vanjski Ø A12/37 mm	884005 A12/37
Zamjenski udarni prsten Unutarnji/vanjski Ø A15/32 mm	884005 A15/32
Zamjenski udarni prsten Unutarnji/vanjski Ø A15/35 mm	884005 A15/35
Zamjenski udarni prsten Unutarnji/vanjski Ø A15/42 mm	884005 A15/42
Zamjenski udarni prsten Unutarnji/vanjski Ø A17/35 mm	884005 A17/35
Zamjenski udarni prsten Unutarnji/vanjski Ø A17/40 mm	884005 A17/40
Zamjenski udarni prsten Unutarnji/vanjski Ø A17/47 mm	884005 A17/47
Zamjenski udarni prsten Unutarnji/vanjski Ø B20/42 mm	884005 B20/42
Zamjenski udarni prsten Unutarnji/vanjski Ø B20/47 mm	884005 B20/47
Zamjenski udarni prsten Unutarnji/vanjski Ø B20/52 mm	884005 B20/52
Zamjenski udarni prsten Unutarnji/vanjski Ø B25/47 mm	884005 B25/47
Zamjenski udarni prsten Unutarnji/vanjski Ø B25/52 mm	884005 B25/52
Zamjenski udarni prsten Unutarnji/vanjski Ø B25/62 mm	884005 B25/62
Zamjenski udarni prsten Unutarnji/vanjski Ø B30/55 mm	884005 B30/55
Zamjenski udarni prsten Unutarnji/vanjski Ø B30/62 mm	884005 B30/62
Zamjenski udarni prsten Unutarnji/vanjski Ø B30/72 mm	884005 B30/72
Zamjenski udarni prsten Unutarnji/vanjski Ø C35/62 mm	884005 C35/62
Zamjenski udarni prsten Unutarnji/vanjski Ø C35/72 mm	884005 C35/72
Zamjenski udarni prsten Unutarnji/vanjski Ø C35/80 mm	884005 C35/80
Zamjenski udarni prsten Unutarnji/vanjski Ø C40/68 mm	884005 C40/68
Zamjenski udarni prsten Unutarnji/vanjski Ø C40/80 mm	884005 C40/80
Zamjenski udarni prsten Unutarnji/vanjski Ø C40/90 mm	884005 C40/90
Zamjenski udarni prsten Unutarnji/vanjski Ø C45/75 mm	884005 C45/75
Zamjenski udarni prsten Unutarnji/vanjski Ø C45/85 mm	884005 C45/85
Zamjenski udarni prsten Unutarnji/vanjski Ø C45/100 mm	884005 C45/100
Zamjenski udarni prsten Unutarnji/vanjski Ø C50/80 mm	884005 C50/80
Zamjenski udarni prsten Unutarnji/vanjski Ø C50/90 mm	884005 C50/90
Zamjenski udarni prsten Unutarnji/vanjski Ø C50/110 mm	884005 C50/110