



Hidraulički sjekač matica, za matice: M14-M24



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	884900 M14-M24
GTIN	4021176020551
Razred artikla	83U

Opis

Izvedba:

Hidrauličko djelovanje za rascjepavanje zaglavljenih matica (kvalitete 5 – 10) bez oštećivanja vijka. Dvostruko zaobljeno, stoga je moguć rad i na teško dostupnim mjestima. S kaljenom oštricom dlijeta. Pokretanje samo pritezanjem tlačnog vijka. Nakon rascjepavanja matice otpustiti tlačni vijak i povući dlijeto do graničnika. Vel. M18 – M30 za vijke od VA čelika – do M30 kod kvalitete 8, do M24 kod kvalitete 10.

Napomena:

Pritisni vijak dopušteno je zategnuti na sljedeći način: kod vel. M4 – M14 s **maksimalno 60 Nm**, kod vel. M14 – M24 s **maksimalno 70 Nm** i kod vel. M18 – M30 s **maksimalno 50 Nm**. Prekoračenje poteznog momenta nije dopušteno, može uništiti izradak i dovesti do nezgoda.

Tehnički opis

ukupna duljina bez tlačnog vretena	350 mm
Stezni raspon	22 - 36 mm
za matice	M14-M24
Širina oštrice dlijeta	30 mm
Vrsta proizvoda	Hidraulički sjekači matica

Pribor

Rezervna oštrica za matice M14-M24

884910 M14-M24