

**Kombinirana kliješta, kromirana, cijela duljina: 180mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	701661 180
GTIN	3662424087257
Razred artikla	73R

Opis**Izvedba:**

Krom-vanadij čelik, glava i zglob kromirani s čvrstim ručkama debelih stijenki. Čeljusti narovašene. **Manje umaranja pri radu zahvaljujući plastičnoj opruzi za otvaranje.** Rezne oštrice dodatno indukcijski kaljene (otprilike 64 HRC), prikladne i za piano-žicu.

Standard:**DIN ISO 5746.****Tehnički opis**

ukupna duljina	180 mm
Vrijednosti rezanja čelične žice do Ø	2 mm
Standard	DIN ISO 5746
Materijal	Krom-vanadij-čelik
Površina	kromirano
bez iskrenja	ne
Vrsta proizvoda	Višenamjenska kliješta