

## Nadogradni regal s policama, dubina 400 mm, visina / širina police: 2000/1300mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	990502 2000/1300
GTIN	4004514217684
Razred artikla	96P

### Opis

#### Izvedba:

Pocinčani T-profil okvira i police. S maksimalnom **nosivosti police** od 150 kg po polici. Mogućnost podešavanja razine police u rasteru od 25 mm. Brza montaža zahvaljujući jednostavnoj izvedbi koja se može spojiti. **Nosivost police:** na visini od 2000 mm 1300 kg, na visini od 2500 mm 1700 kg, na visini od 3000 mm 2300 kg.

#### Opis:

**Ugradbene mjere:** **Osnovni regal:** nazivna duljina + 60 mm **Nadogradni regal:** nazivna duljina + 6 mm **Ukupna dubina okvira:** nazivna dubina + 36 mm

#### Upotreba:

Idealan za industriju, radionicu, trgovinu, upravu, arhivu itd., optimalna iskoristivost prostora.

#### Dio isporuke:

Osnovna police s križnom potporom. Jedna dijagonalna potpora po polici za nadogradnju.

#### Napomena:

- Pritezne noge obuhvaćene su u opseg isporuke.
- Pričvršćenje za pod i zid nije obuhvaćeno u opseg isporuke.
- Odgovarajuće podno usidrenje br. 990854.
- Mogućnost upotrebe samo s jedne strane zbog poprečnog ukrućivanja.
- Slobodna duljina presavijanja (K) ne smije iznositi više do 600 mm.

- Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporučka bez montaže.

## Tehnički opis

Visina regala	2000 mm
Dimenzije ugradnje nadogradni regal širina	1306 mm
Broj okvira za profil	1
Konstrukcija regala	Nadogradni regal
Broj polica	5
Dubina police	400 mm
Dubina regala	400 mm
Širina police	1300 mm
maksimalno opterećenje polja	1300 kg
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	150 kg
Debljina police	25 mm
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Izvedba montaže	Utični regal
Materijal	pocinčano
Atribut imena proizvoda	dubina 400 mm
Vrsta proizvoda	Regal s policama

## Pribor

Fiksne pregrade, pocinčane visina x dubina 500X400 mm	990581 500X400
Fiksne pregrade, pocinčane visina x dubina 300X400 mm	990581 300X400
Fiksne pregrade, pocinčane visina x dubina 400X400 mm	990581 400X400
Pocinčana polica širina x dubina 1300X400 mm	990580 1300X400
Garnitura križnih prečki prikladno za širinu regala 1300 mm	990855 1300

Fiksne pregrade, pocinčane visina x dubina 200X400 mm	990581 200X400
Držac za regale sa širokim policama	990852