



Mehanički sjekač matica, za matice: M6-M12



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	884850 M6-M12
GTIN	4021176020063
Razred artikla	83U

Opis

Izvedba:

Mehanički sjekač matica za rascijepavanje zaglavljenih ili prezategnutih matica (do kvalitete 6) bez oštećivanja navoja vijka. Lagano probijanje dlijeta (s kaljenom oštricom), bez zapinjanja.

Tehnički opis

ukupna duljina bez tlačnog vretena	80 mm
za matice	M6-M12
Stezni raspon	10 - 18 mm
Širina oštrice dlijeta	12 mm
Vrsta proizvoda	Hidraulički sjekači matica