



Mehanički sjekač matica, za matice: M12-M18



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	884850 M12-M18
GTIN	4021176020148
Razred artikla	83U

Opis

Izvedba:

Mehanički sjekač matica za rascijepavanje zaglavljenih ili prezategnutih matica (do kvalitete 6) bez oštećivanja navoja vijka. Lagano probijanje dlijeta (s kaljenom oštricom), bez zapinjanja.

Tehnički opis

ukupna duljina bez tlačnog vretena	105 mm
Širina oštrice dlijeta	14 mm
za matice	M12-M18
Stezni raspon	19 - 27 mm
Vrsta proizvoda	Hidraulički sjekači matica