

Regal s policama, dubina 400 mm, visina / širina police: 2000/750mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	990540 2000/750
GTIN	4004514237729
Razred artikla	96P

Opis**Izvedba:**

Pocinčani T-profil okvira i police. S maksimalnom **nosivosti police** od 250 kg po polici. Mogućnost podešavanja razine police u rasteru od 25 mm. Brza montaža zahvaljujući jednostavnoj izvedbi koja se može spojiti. **Nosivost police:** na visini od 2000 mm 1300 kg, na visini od 2500 mm 1700 kg, na visini od 3000 mm 2300 kg.

Opis:

Ugradbene mjere: **Osnovni regal:** nazivna duljina + 60 mm **Nadogradni regal:** nazivna duljina + 6 mm **Ukupna dubina okvira:** nazivna dubina + 36 mm

Upotreba:

Idealan za industriju, radionicu, trgovinu, upravu, arhivu itd., optimalna iskoristivost prostora.

Dio isporuke:

Osnovna police s križnom potporom. Jedna dijagonalna potpora po polici za nadogradnju.

Napomena:

- **Pritezne noge obuhvaćene su u opseg isporuke.**
- **Pričvršćenje za pod i zid nije obuhvaćeno u opseg isporuke.**
- **Odgovarajuće podno usidrenje br. 990854.**
- **Mogućnost upotrebe samo s jedne strane zbog poprečnog ukrućivanja.**
- **Slobodna duljina presavijanja (K) ne smije iznositi više do 600 mm.**
- **Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.**

Tehnički opis

Broj okvira za profil	2
Dubina	436 mm
Broj polica	5
Visina regala	2000 mm
dimenzije ugradnje osnovni regal širina	810 mm
Visina	2000 mm
Konstrukcija regala	Osnovni regal
širina	810 mm
Dubina police	400 mm
Dubina regala	400 mm
Širina police	750 mm
maksimalno opterećenje polja	1300 kg
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	250 kg
Debljina police	40 mm
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Izvedba montaže	Utični regal
Materijal	pocinčano
Atribut imena proizvoda	dubina 400 mm
Vrsta proizvoda	Regal s policama